


Szénmonoxid mérő CO 50

Jellemzők

- Egyszerű használat
- HOLD értéktartás funkció
- Beépített érzékelő
- Automatikus kikapcsolás: 20 perc

Készülék jellemzői



Anyaga : ABS műanyag

Védelem : IP54

Kijelző : 1 soros
LCD 1 x 5 digit
Mérete: 50 x 20 mm

Számjegyek mérete :
Érték: 9.2 mm
Mértékegység: 4.7 mm

Súlya : 200 g (elemekkel)



Műszaki adatok

Paraméterek	Hőmérséklet	CO
Mértékegység	°C, °F	ppm
Méréstartomány	-20 ... +80 °C	0 ... 500 ppm
Pontosság*	±0.4% vagy ±0.3°C mért ért.	0 ... 100 ppm : ±3 ppm 100 ... 500 ppm : ±3%
Felbontás	0.1 °C	0.1 ppm
Válaszidő	T63 = 5 s	T63 = 35 s
Érzékelő típusa	NTC	Elektrokémiai szenzor
Működési hőmérséklet		0 ... +50 °C
Tárolási hőmérséklet		-20 ... +80 °C
Tápegység		4db elem AAA LR03 1.5 V
Üzemidő		200 óra
Megfelelőség		CEM 2004/108/CE és NF EN 61010-1

*A mérés pontosságának megállapítása laboratóriumi körülmények között történt, gyakorlatban a mért értékek ettől eltérhetnek.

Tartozékok

Gyártói műbizonylat, hordozható műszertartó.



Rendelhető tartozékok

- Kalibrálási igazolás
- ABS műanyag műszertartó
- Mágneses védőtok



Karbantartás

A folyamatosan pontos mérésekhez elengedhetetlen a készülék megfelelő beállítása és időszakos karbantartása valamint kalibrálása. Kérjük az érzékelő és a készülék védelmének érdekében ne használjon maró tisztítószeret a karbantartási munkák során.

Garancia

A mérőműszerekre 1 év garanciát vállalunk, hiba esetén a vevőszolgálat elbírálása szükséges.

Használat

CO mérés

- Kapcsolja be a készüléket, rövid ideig megnyomva a « **On/Off/Hold** » gombot.
A kijelzőn megjelenik a készülék típusa « CO50 » majd 5 másodpercig visszszámol, ez az idő szükséges az érzékelő üzemi hőmérsékletének eléréséhez, majd megjelenik a mért érték.
- Nyomja meg a « **Select** » gombot a CO és hőmérséklet értékek felváltva történő megjelenítéséhez.

Méréstartás "Hold"

Mérés közben

- Nyomja meg a « **On/Off/Hold** » gombot a mérésstartáshoz.
« Hold » felirat jelenik meg a kijelzőn és az értékek rögzítve vannak.
- Nyomja meg a « **Select** » gombot az értékek felváltva történő megjelenítéséhez.
- Nyomja meg újra a « **On/Off/Hold** » gombot az értéktartás elhagyásához.

Mértékegység beállítása

A készülék bekapcsolva

- Hosszan nyomja meg a « **Select** » gombot a mértékegység változtatásához.
- Nyomja röviden a « **Select** » gombot és válasszon mértékegységet: °C vagy °F.
- Hosszan nyomja meg a « **Select** » gombot és a készülék visszatér a mérési üzemmódba.

Elemek cseréje

- Távolítsa el a fedelet a készülék hátulján.
- Cserélje ki az elemet AAA LR03 1.5 V. típus
- Zárja le a fedelet.

« Select » gomb

« On/Off/Hold » gomb



Automatikus kikapcsolás: a készülék kikapcsol, ha nem használják 20 percig.